

grdn-sln Mähroboter Spikes

Monteringsanvisningar

Spikarna är kompatibla med följande GARDENA-produkter (gardena.com): **Sileno City 250, Sileno City 300, Sileno City 500, Smart Sileno City 250, Smart Sileno City 500.**

Med robotgräsklipparpinnar kan du äntligen ge din GARDENA robotgräsklippare den uppgradering den behöver.

3idee grdn-sln-spikarna förbättrar avsevärt dragkraften hos din GARDENA robotgräsklippare och säkerställer också tillräcklig luftning av gräsmattan när du klipper.



UPPMÄRKNING

Spikarna består av delar av rostfritt stål, som kan vara vassa och farliga. Alla delar är avborrade av oss, men försiktighet är ändå nödvändig vid montering. Farliga snitt kan uppstå!

Håll komponenterna borta från barn.




Figur

Leveransens omfattning

4x spikar (rostfritt stål)


(Figur a)



Figur a

4x hållare (plast)

(Figur b)




Figur b

16x M3x40 sänkt skruv (rostfritt stål)

16x M3-mutter självlåsande (förmonterad av 3idee)

(Figur c)



Figur c


Monteringsanvisningar

Steg 1

Vänd din GARDENA robotgräsklippare upp och ner så att hjulen är vända uppåt. (Figur 1)

Rengör först hjulen och rensa dem från gräsmattor och jordrester. Detta är viktigt för att spikarna ska kunna monteras korrekt i nästa steg.

Det är bäst att använda en slitsad skruvmejsel eller en borste för detta.




Figur 1

Steg 2

Ta ut en av de svarta plastdelarna och sätt den på hjulet bakifrån.


Se till att rillarna på plastdelen passar mellan utskotten på hjulet. (Figur 2)



Figur 2

Steg 3


Den upphöjda kanten på plasthållaren måste föras in i urtaget i GARDENA-hjulet. Denna centrerar plasthållaren. (Figur 3)



Figur 3

Steg 4

Så här ska den monterade hållaren se ut framifrån. Hållaren ska nu sitta i jämnhöjd med hjulet. (Figur 4)




Figur 4

Steg 5

Skruva fast de rostfria spikarna framifrån på de hållare som sattes in i steg 3. (Figur 5)


Använd (4x) **M3x40 sänkt skruv**.



Figur 5

Steg 6


Den färdiga hjulhalvan ska nu se ut som på bilden. (Figur 6)



Figur 6

Steg 7

Utför **steg 1 - steg 5 (4x)** tills båda hjulen är täckta av 3idee-spikarna. (Figur 7)



Figur 7

Säkerhetsanvisningar

Allmänna anteckningar

- Mått på spikar i rostfritt stål:
Ytterdiameter: 218 mm
Inre diameter: 180mm
Tjocklek: 2 mm
- Se till att alla skruvar är åtdragna och att de rostfria spikarna sitter fast i hjulet.
- Hållarens material (PLA-plast) är villkorligt värmebeständigt. (45-55°C)
- PLA är ett UV-beständigt material. (innehavare)
- Ytan på de svarta plasthållarna kan slitas med tiden och visa tecken på slitage. Detta är normalt och förekommer endast mer initialt, men påverkar inte produktens prestanda.
- Spikarna och skruvarna är tillverkade av rostfritt stål (V2A) och är därför motståndskraftiga mot korrosion och väderpåverkan.

Information om material

Spikar:

Rostfritt stål (V2A) är ett korrosionsbeständigt och väderbeständigt material. Korrosion (rost) kan dock uppstå vid kontakt med t.ex. metallspån.

Hållare (plast):

Adaptern är tillverkad av högkvalitativ **PLA-plast** (polylactide). PLA är ett färgbeständigt och UV-beständigt material och har låg brandfarlighet. Polylaktid har en temperaturbeständighet (glasövergångstemperatur) på ca **45-55 °C** och är därför inte lämplig för användning i närheten av direkt/extrem värme och värmekällor.

Vi önskar dig mycket nöje med din produkt.

Ditt 3idee-team

Ansvarig för detta innehåll:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg